

# Zimmerterminal mit Display ZTD-B

## Room terminal with display ZTD-B



- Anschluss am BUS eines Systemswitches
- Anschluss von Basic-Komponenten
- Display
- akustischer Signalgeber
- 7 Tasten
- fungizide Folientastatur

- connection to BUS of a system switch
- connection of basic devices
- display
- acoustic signaller
- 7 buttons
- fungicidal membrane keypad

### Beschreibung

Dient zum Setzen und Deaktivieren von Anwesenheiten sowie zur akustischen Signalisierung und weist folgende Funktionen und Eigenschaften auf:

- Abdeckung aus Kunststoff zur schraubenlosen Befestigung auf einem separat erhältlichen Dosenrahmen oder einem separat erhältlichen Aufputzrahmen
- Zum Einbau in eine Doppel-Schalterdose oder Medienschiene (separat erhältlicher Dosenrahmen erforderlich)
- 2 x RJ-45 Buchsen zum Anschluss an der BUS-Leitung eines Systemswitches
- 5 x RJ-12 Buchsen zum Anschluss von Basic-Komponenten
- Vollgrafisches Display mit 128 x 64 Pixel Auflösung
- Akustischer Signalgeber zur Indikation bei:
  - Rufnachsendung
  - Herzalarm
- Fungizide Folientastatur mit folgenden Tasten:
  - Ruftaste (rot) mit Finde- und Beruhigungslicht
  - Arztruf-taste (blau) mit Beruhigungslicht
  - Grüne Anwesenheitstaste mit Kontroll-LED
  - Blaue Anwesenheitstaste mit Kontroll-LED
  - 3 x Funktionstasten zum Einstellen der Displayhelligkeit, des Displaykontrasts und der Ruf-tonlautstärke

### Description



For marking and deactivating presences as well as for acoustic signalling having the following functions and characteristics:

- Cover made of plastic for screwless attaching on a separate available mounting frame or a separate available surface mounting frame
- For fitting in a double switchbox or in a media duct (requires separate available mounting frame)
- 2 x RJ-45 sockets for connection to the BUS of a system switch
- 5 x RJ-12 sockets for connection of basic devices
- Full-graphic display with 128 x 64 pixels
- Acoustic signaller for indication in case of:
  - call forwarding
  - heart alarm
- Fungicidal keypad with following buttons:
  - call button (red) with identification and reassurance light
  - doctor call button (blue) with reassurance light
  - green presence button with indication LED
  - blue presence button with indication LED
  - 3 x function keys for setting the display brightness, the display contrast and the ring tone volume

# Zimmerterminal mit Display ZTD-B

## Room terminal with display ZTD-B

### Abmessungen Dimensions



Alle Maße in mm  
All dimensions in mm

### Technische Daten

Betriebsspannung:	15 bis 30 VDC
Stromverbrauch:	max. 20 mA / 15 V mit Backlight typ. 9 mA / 24 V ohne Backlight
Systemanschluss:	2 x RJ-45, 15 bis 30 V zur Anbindung am IO-BUS eines SWI9
Zusatzanschlüsse:	5 x RJ-12, 24 V / max. 7 mA Datenaustausch parallel, zum Anschluss von Basic- Komponenten
Schutzart:	IP 32, VDE0834 Umweltklasse II
Umgebungstemperatur:	0° bis +60°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5 bis 100% ohne Kondensation
Gehäuse:	Kunststoff ABS, weiß RAL 9016
Abmessungen:	205 x 87 x 25 mm (HxBxD)
Gewicht:	174 g

### Technical data

Operating voltage:	15 to 30 VDC
Current consumption:	max. 20 mA / 15 V with backlight typ. 9 mA / 24 V without backlight
Connector:	2 x RJ-45, 15 to 30 V for connection to the IO-BUS of a SWI9
Additional connector:	5 x RJ-12, 24 V / max. 7 mA parallel data exchange, for connection to basic devices
Protection class:	IP 32, VDE0834 environmental class II
Ambient temperature:	0° to +60°C
Relative air humidity:	5 to 100% without condensation
Case:	plastic ABS, white RAL 9016
Dimensions:	205 x 87 x 25 mm (HxWxD)
Weight:	174 g

Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.  
Further informations can be obtained from the technical documentation.

SCHRACK SECONET AG

A-1120 Wien, Eibesbrunnnergasse 18 • Tel.: +43 1 81157-0 • office@schrack-seconet.com

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T

© Schrack Productions - K-DB-0022DE-EN\_ZTD-B\_V2.0  
Technische Änderungen vorbehalten - subject to technical modifications